

**Artikelnummer:** 156779

**Kurzbeschreibung:** Werkbank serie 8001, verrijdbaar, neerlaatbaar, schuiflade, B 1250 x D 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank serie 8001, verrijdbaar, neerlaatbaar, schuiflade: De Werkbank Serie 8001 is verrijdbaar en verlaagbaar. Bovendien heeft de werkbank uit de Serie 8001 een schuiflade en een legplank en is in vele breedtes verkrijgbaar. Bij deze versie is de werkbank uit de 8001-serie zowel verrijdbaar als verlaagbaar. De werkbank biedt een extra lade en een legplank van plaatstaal. Met een oppervlaktebelasting van 1250 kg is de werkbank zwaar belastbaar en biedt een werkblad van 40 mm massief beukenhout. Wanneer u het onderstel uitklapt, is de oppervlaktebelasting 450 kg. De poten van Profi I stalen buizen zorgen voor stevigheid. Het onderstel van deze werkbank Serie 8001 is uitgerust met twee vaste wielen en twee zwenkwielen. Met behulp van de excentrische hendel klapt u deze aan de rechterkant in en uit. De 150 mm hoge lade heeft een draagvermogen van 50 kg en wordt geleverd met een losse handgreep. De 445 tot 620 mm hoge legplank van plaatstaal biedt ook extra opbergruimte. De werkbank Serie 8001 is verkrijgbaar in de breedtes 750, 1000, 1250, 1500 en 2000 mm. De werkbank wordt volledig gemonteerd geleverd. Meer details: verrijdbaar verlaagbaar werkblad: massief beukenhout oppervlak geschuurd en geolied dikte werkblad: 40 mm lasconstructie (diepte 650 mm) met poten van Profi I stalen buizen (45 x 45 x 2 mm) onderstel met 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen die u met een excentrische hefboom (rechts) in- en uitklapt (excentrische hefboom in beide posities verticaal met schuiflade: 1 x 150 mm draagvermogen schuiflade: 50 kg met handgreep/schuifbeugel (los meegeleverd) plaatstalen legplank, schaphoogte 445/620 mm belastbaarheid oppervlak: max. 1250 kg belastbaarheid bij uitgeklaapt frame: max. 450 kg materiaal: beukenhout milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 levering volledig gemonteerd diepte: 700 mm breedte: 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm hoogte: 880 mm

