

Artikelnummer: 308877

Kurzbeschreibung: LIFTER lage hefswagen Pramac QX 20, met platform, draagvermogen 2000 kg

Langbeschrijving: LIFTER lage hefswagen Pramac QX 20, met platform, draagvermogen 2000 kg: De LIFTER Pramac QX 20 laagplatformwagen is uitgerust met een geïntegreerd platform. De LIFTER Pramac QX 20 laagplatformwagen heeft een laadvermogen van 2000 kilogram bij 600 millimeter LSP. De LIFTER Pramac QX 20 laagplatformwagen is uitgerust met een stabiele 5-puntsondersteuning. Alle belangrijke functies zoals de kruipsnelheid zijn geïntegreerd in de moderne multifunctionele dissel. Versnelling, vertraging en topsnelheid kunnen ook worden geprogrammeerd. De batterij-ontlaadindicator van de LIFTER Pramac QX 20 laagplatformwagen met automatische uitschakeling van de hefinrichting. De hefhoogte is 200 millimeter, het maximale draagvermogen is 2000 kilogram met 600 millimeter LSP. De vorklengte en vorkbreedte is 1150 tot 550 millimeter, AK-AK. De wisselstroomaandrijfmotor levert 2,0 KW vermogen, de gelijkstroom hijsmotor 1,2 KW. De PZS batterij heeft 24 volt 230 Ah en de HF lader 25 A. Meer details:

- Stabiele 5-punts ondersteuning
- Multifunctionele dissel (alle functies in de disselhandgreep, inclusief kruipsnelheid)
- Aandrijfwiel: Polyurethaan
- Laadrollen: Polyurethaan "Tandem",
- Programmeerbare versnelling, maximale snelheid, vertraginggedrag, programmeerbare versnelling, maximale snelheid
- Batterijontladingsindicator met automatische uitschakeling van de lift
- Laadvermogen 2.000 kg met 600 mm LSP
- vorklengte x vorkbreedte: 1.150 x 550 mm (AK-AK)
- Hefhoogte 200 mm
- AC-aandrijfmotor: 2,0 KW
- Gelijkstroomtakelmotor: 1,2 KW
- PZS batterij: 24 Volt / 230 AH
- HF lader: 25 A
- Kleur: Pramac groen

