



Technisches Datenblatt GBS-1 tlg.

	Bandbreite 18 mm			Bandbreite 20 mm			Bandbreite 25 mm			Bandbreite 30mm		
Spann- bereich Ømin/ Max +/- 0,2mm	Schraube	A L V · I n o x	Empf. Anzugs- drehmoment Nm	Schraube	G A L V · I n o x	Empf. Anzugs- drehmoment Nm	Schraube	G A L V · I n o x	Empf. Anzugs- drehmoment Nm	Schraube	G A L V · I n o x	Empf. Anzugs- drehmoment Nm
17-19	M5 x 35	18x0,6 mm	10,2 Nm	M6 x 45	20x0,8 mm	18,23 Nm	M8 x 60	25x1,0mm	26,3 Nm	M10 x 70	30x1,5 mm	46,3 Nm
20-22												
23-25												
26-28												
29-31												
32-35	M5 x 40	18x0,6 mm	10,2 Nm	M6 x 50	20x1 mm	18,23 Nm	M8 x 70	25x1,0mm	26,3 Nm	M10 x 80	30x1,5 mm	46,3 Nm
36-39												
40-43												
44-47												
48-51												
52-55				M6 x 55	20x1 mm	18,23 Nm	M8 x 70	25x1,0mm	26,3 Nm	M10 x 90	30x1,5 mm	46,3 Nm
56-59												
60-63												
64-67												
68-73												
74-79				M6 x 60	20x1 mm	18,23 Nm	M8 x 90	25x1,8mm 25x1,2mm	26,3 Nm	M10 x 90	30x1,5 mm	46,3 Nm
80-85												
86-91												
92-97												
98-103												
104-112												
113-121												
122-130												
131-139												
140-148												
149-161												
162-174												
175-187												
188-200												
201-213												
214-226												
227-239												
240-252												
253-265												
266-278												
279-291												
292-304												

