

Key Features

Bildschirmdiagonale	23,8 Zoll / 60,45 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	Superclear® IPS / 178 / 178 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	Edge 4 Edge-Design - Dünne Rahmenbreite




250 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



1.000:1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



Superclear® IPS
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VA2419-SH ist ein 24 Zoll-Full-HD-Monitor mit flexibler Konnektivität und hervorragendem Betrachtungswinkel. Er bietet eine erstaunliche Bildschirmleistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und der SuperClear® IPS-Technologie erzeugt der VA2419-SH brillante Farben und erreicht so eine hervorragende Bildschirmdarstellung bei jedem Betrachtungswinkel. Das schlanke Edge 4 Edge-Design dieses Monitors verspricht ein nahezu nahtloses Anzeigelerlebnis ideal für Multi-Monitor-Setups. Zudem minimiert die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Dank umfangreicher Anschlussmöglichkeiten, wie HDMI oder VGA, ist der Business-Monitor flexibel einsetzbar.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	Superclear® IPS
Bildschirmdiagonale	23,8" / 60,45 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	178 / 178 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

INGÄNGE

HDMI (1.4 mit HDCP)	1
VGA	1

AUSGÄNGE

Audio (3,5mm)	1
---------------	---

FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Modus	Ja

ERGONOMIE

Neigungswinkel	22 bis -7 Grad
----------------	----------------

WANDHALTERUNG (B x H)

VESA®	100 x 100 mm
-------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	548 x 404 x 215 mm
Monitor ohne Fuß	548 x 322 x 38 mm
Verpackung	615 x 398 x 119 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	4,0 kg
Monitor ohne Fuß	3,1 kg
Verpackung	5,1 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Verbrauch (typisch)	31 Watt
Verbrauch (jährlich)	37 kWh
Verbrauch (eco)	25 Watt
Verbrauch (standby)	<0,3 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN



Normen	CE, RoHS, ISO13406-2, EuP,
--------	----------------------------

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1



1. Kontrollsteuerung
2. Netzkabel-Anschluss

3. VESA- Halterung
100 x 100 mm

4. HDMI-Eingang
5. VGA-Eingang

6. Audio-Ausgang