

PLIOSIL HT

Material: Glasfaser, hochtemperaturbehandelt
Farbe: grau
Temperaturbereich: -30 bis +250°C (kurzzeitig +320°C)
Thermische Klasse: C
Durchschlagsspannung: 1Kv
Brandverhalten: selbstverlöschend (VW1)
Norm: UL 1441

Besonderheiten: sehr weicher und flexibler Schlauch mit exzellentem Brandverhalten. Pliosil HT ist ideal für den mechanischen und thermischen Schutz von Kabeln und Leiter in der Elektromechanik, der Automobilindustrie und der Mess- und Regeltechnik, für Motoren, Transformatoren, Heizgeräte, u.v.m.....



Typ	Innen Ø mm	Artikelnummer	Wandstärke mm	 m
PLIOSIL HT	0,5*	0637 0101 013	0,35	200
PLIOSIL HT	0,8*	0637 0102 013	0,35	200
PLIOSIL HT	1*	0637 0103 013	0,35	200
PLIOSIL HT	1,5*	0637 0104 013	0,35	200
PLIOSIL HT	2*	0637 0105 013	0,35	200
PLIOSIL HT	2,5*	0637 0106 013	0,35	200
PLIOSIL HT	3*	0637 0107 013	0,4	200
PLIOSIL HT	3,5*	0637 0108 013	0,4	200
PLIOSIL HT	4	0637 0109 013	0,4	200
PLIOSIL HT	5	0637 0110 013	0,5	100
PLIOSIL HT	6	0637 0111 013	0,5	100
PLIOSIL HT	7	0637 0112 013	0,5	100
PLIOSIL HT	8	0637 0113 013	0,5	100
PLIOSIL HT	9	0637 0114 013	0,6	100
PLIOSIL HT	10	0637 0115 013	0,6	100
PLIOSIL HT	12	0637 0116 013	0,6	100
PLIOSIL HT	14	0637 0117 013	0,7	100
PLIOSIL HT	16	0637 0118 013	0,7	100
PLIOSIL HT	18	0637 0119 013	0,8	100
PLIOSIL HT	20	0637 0120 013	0,8	100

* Größe nur auf Anfrage erhältlich