



Positionsdruck

Art.-Nr. 941

Epoxyd oder Hartpapier mit Cu.-Auflage.
 Mit rückseitigem Positionsdruck für leichtere und
 übersichtliche Bestückung.

Mit Anschlussmöglichkeiten für folgende Stecker:
 96-pol. nach DIN 41612 – Raster 2,54 mm
 37-pol. Direktstecker – Raster 2,54 mm
 ggf. kann in der Direkt-Stecker-Reihe auch
 ein 96-pol. Stecker eingesetzt werden.

Abmessung: 100 x 160 mm

Raster: 2,54 mm

Leiterbahnen: siehe Bild

Lochungen: 1,0 mm

Cu.-Auflage: 35 μ

Mat.-Stärke: 1,5 mm