

Rückwandhaube IP20 19", Zubehör für IPC277D 19", IPC277E 19", Farbe schwarz, Schutzart IP20, VESA 100, inkl. 4 Schrauben zur Befestigung



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Rückwandhaube
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	VESA
Einbaulage	Querformat Abweichung von der Senkrechten < 35 Winkelgrad (nach vorne oder hinten)
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rückseitig)	IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja; CE-Kennzeichnung / EG-Konformitätserklärung
cULus	Ja; UL 60950-1, File-Nummer E115352
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Aluminium	Ja
Schraubentyp	
• Torx	Ja; T10
Maße	
Breite	483 mm
Höhe	337 mm
Tiefe	89 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	1,9 kg
Sonstiges	
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	<a href="#">6AV7881-5A.00-...0</a>

letzte Änderung: 15.01.2021

