

Produktinformation

83 60 015

Rohrzange S-Maul

Mit Schnelleinstellung

DIN 5234

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
 Craifffahen mit engringehäteten Zähnen Lläde der Zähnen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC



| | _ |
|---------|---|
| ettiii | П |
| 1111111 | ш |
| | ш |

| Allgemein | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| Artikel-Nr. | 83 60 015 | |
| EAN | 4003773075677 | |
| Zange | rot pulverbeschichtet | |
| Gewicht | 1.470 g | |
| Abmessungen | 420 x 84 x 28 mm | |
| Norm | DIN 5234 | |
| REACH- Konformität | enthält SVHC | |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden | |

| Technische Attribute | | |
|--|--------------|--|
| Spannweite | 60 mm | |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 2 3/8 Zoll | |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) | Ø 60 mm | |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm) | 60 mm | |
| Innendurchmesser Zoll | Ø 1 1/2 Zoll | |
| Rohr-Innendurchmesser | 37,5 mm | |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





KNIPEX Quality – Made in Germany



