

hofe Lebensmittelregal - Grundfeld Hygienic

Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1060 x
535 mm, Fachlast 140 kg, 7 Ebene(n)
mit Stahlboden, Nutzung einseitig

Artikelnummer: 220724



hofe
REGALSYSTEME

5
YEARS
WARRANTY

hofe System-Steckregal Hygienic

Grundregal

Lebensmittelregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1060 x 535 mm
- Feldlast 1700 kg
- Fachlast 140 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lebensmittelregal	Fachtiefe	500 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittel- und Hygienebereiche	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Diagonalverstrebung
Regalfeld	Grundfeld	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebugen
Material	Stahl	Böden / Ebenen Stabilität	40 mm hohe Abkantung
Höhe	3000 mm	Farbe Boden	ähnlich RAL9010 Reinweiß
Breite	1060 mm	Farbe Ständer	ähnlich RAL9010 Reinweiß
Tiefe	535 mm	Farbe Ausführung	reinweiß // RAL9010
Fachlast	140 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	1700 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebugen und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	45,938 kg

Zubehör

220729		Fachboden für Lebensmittelregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 140 kg, Aus Stahl verzinkt mit patentierter Hygienic-Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL9010 Reinweiß
220733		Wandbefestigung für Lebensmittelregal

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß