

RAU

Werkzeugwagen

Serie 7000

Höhe x Breite x Tiefe 795 x 1145 x 650 mm, Tischplatte aus Metall, Traglast 450 kg, Gestellausführung 4 Rollen, Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel, Verschießbar mit Stiftzylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen



RAU.



Artikelnummer: 231062



Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 795 x 1145 x 650 mm
- Tischplatte aus Metall
- Plattenstärke 25 mm
- Traglast 450 kg
- Gestellausführung 4 Rollen
- Ausstattung: 3 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel
- Schubladen Höhe 3x180 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Nutzhöhe = Fronthöhe - 15 mm
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen und Selbstzug, Auszug 100 %

- Mit Einzelauszugssperre
- Mit durchgehender Griffleiste ErgoScript® mit alufarbenem Overlay und Klarsichtabdeckung
- Mit Beschriftungsfeld
- Verschießbar mit Stiftzylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details



| | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | abschließbar | ja |
| Tischtyp | Werkbank | Griff | durchgehende Griffleiste |
| Gestellausführung | 4 Rollen | Beschriftungsfeld | ja |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Material Platte | Metall |
| Höhe | 795 mm | Platte Ausstattung | Abrollrand, Anti-Rutsch-Matte |
| Breite | 1145 mm | Material Gestell | Stahl |
| Tiefe | 650 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Stärke Platte | 25 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Traglast | 450 kg | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Werkbank Ausstattung | 3 Schubladen, 1 Dokumententasche, 1 Schiebebügel | Schließsystem | Stiftzylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 3 Stück | fahrbar | ja |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 3x180 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Nutzbreite Schublade | 1055 mm | Bereifung | TPE |
| Nutztiefe Schublade | 560 mm | Material Felge | Polypropylen |
| Nutzhöhe Schublade (detailliert) | Fronthöhe - 15 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Schubladentraglast | 50 kg | Rad-Ø | 125 mm |
| Auszug Schublade | 100 % | Anlieferung | fertig montiert |
| Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Teleskopschienen und Selbsteinzug | Garantie | 5 Jahre |
| Auszugssperre | Einzelauszugssperre | Gewicht | 156 kg |

Zubehör






231177



Einteilungsset, mit Rasterprägung, 3 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1055 x 560 mm

| | | |
|--------|---|---|
| 231180 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, 4 Längsteiler + 12 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 180 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1055 x 560 mm |
| 231183 |  | Einteilungsset, mit Rasterprägung, mit 16 Fächern, 3 Längsteiler + 6 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 1055 x 560 mm, Fronthöhe 120 - 360 mm, Höhe x Breite x Tiefe 90 x 1055 x 560 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | Tischwaage, nicht eichfähig, Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 318 x 258 mm, Wägebereich von 50 kg, Ablesbarkeit in 20 g Schritten |
| 184197 |  | Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag, Höhe x Länge x Breite 13 x 900 x 600 mm, Aus Kautschuk mit genoppter Oberfläche in schwarz |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 217101 |  | Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse |
| 530330 |  | Hocker, Sitz Höhe 540 - 720 mm, Sitzbezug aus Kunstleder in blau, Gestell aus Aluminium, Gestell mit Rollen |