

Cascoo Einbaurad



Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 47 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium



Artikelnummer: 243655

Einbaurad

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Räder	Material Felge	Aluminium
Rollentyp	Transportgeräterollen	Radlager	Doppelkugellager
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	47 mm
Rad-Ø	100 mm	Gewicht	0,48 kg

