


BRI



MAT

Nylon 6/6

MIL

TEMP

-85°C – +93°C

RoHS



Nicht ausbreitend V2 UL94
Non propagateur V2 UL94
No propagator V2 UL94

Kabelbride schraubbar BRI




Ideal für den Maschinen- und Apparatebau. Widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien.

Brides de câble à visser BRI

Idéal pour la construction des machines et d'appareils. Résistant à un grand nombre de produits chimiques.

Screwable cable buckle BRI

Perfect useful for engine building. Resistant against a lot of chemicals.

A mm	B mm	C mm	E mm	 mm			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
2.9	3.1	8.2	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.030		100
4.3	4.7	9.6	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.040		100
5.9	6.3	10.3	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.050		100
7.5	7.9	11.2	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.060		100
9.1	9.5	11.9	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.070		100
10.7	11.1	13.1	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.000		100
12.2	12.7	13.9	5.1	1.2	100	transp.	61.3310.010		100

