

## Performance C Serie

### Intel CPU Kühler I200

Der Xilence I200 vereint alle Merkmale eines aktuellen CPU-Kühlers für den Home- und Office-Bereich. Dank seines laufruhigem 92mm-Lüfters wird der präzise gefertigte Kühlkörper zuverlässig und geräuscharm mit Kaltluft versorgt. Die Lüfterdrehzahl von 2200 Umdrehungen/min. garantiert einen idealen Kompromiss zwischen hohem Luftdurchsatz und geräuscharmem Betrieb. Zudem zeichnet er sich durch eine sichere und stabile Befestigung mittels Backplate aus.



### Produktspezifikationen

- leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter
- Leichter Aluminiumkühlkörper für niedrige Geräusentwicklung
- geeignet für die Intel Sockel LGA 1150/1151/1155 und 1156
- inklusive Wärmeleitpaste

### Technische Daten

Socket	LGA 1150/1151/1155/1156
CPU max. Watt	65W
Lüftergröße	92 x 92 x 25mm
Lüftergeschwindigkeit	2200 ± 10% RPM
Luftdurchsatz	40.9 CFM
Lüftersteuerung	nein
Geräuschpegel	25 dB (A)
Wärmeleitpaste	vorappliziert
Abmessungen	95 x 95 x 69.5mm
Gewicht	238g

### Logistische Daten

Herstellernummer	I200
Artikelnummer	XC030
EAN Barcode	4044953500749