

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6855 Handhydraulik-Stapler



Transportgeräte



Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Betätigung über Zugdeichsel. Senkventil über Handhebel. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung und 2 Gabelrollen Nylon. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktstand 585 mm. Gabelbreite 160 mm. Hub pro Deichselschlag: 20 mm. 2 Jahre Garantie.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Gesamtlänge (mm)	1600
Gesamtbreite (mm)	794
Gesamthöhe (mm)	2010
Hubbereich (mm)	88 - 1500
Gabellänge (mm)	1150
Gabelbreite (mm)	160
Tragbreite (mm)	540
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150 x 40
Gabelrolle Material	Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	210
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	84279000
GTIN	4017976068558