


F6 Funkgerät



- 1** F6-EM Ohrhörer / Clipmikrofon
- 2** F6-HM Handmikrofon
- 3** Ladegerät



TECHNISCHE DATEN		F6	EIGENSCHAFTEN	
Abgestrahlte Sendeleistung		0,5 W	<ul style="list-style-type: none"> · Sehr gute Sprachqualität · Automatische Rauschunterdrückung · TOT Time out Timer – Sendezeitbegrenzung · Monitorfunktion · DCS Decoder / CTCSS Encoder verhindert Störungen im gleichen Frequenzbereich · Gehäuse aus Druckguss und hochfestem Spezialkunststoff · Leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku · Batteriesparmodus · Kanalansage in englischer Sprache · LED signalisiert Empfangen, Senden und Batteriestatus · Europaweit lizenz- und gebührenfrei einsetzbar · PC-programmierbar (optional): Frequenzen, Funktionen und Einstellungen können über die optionale Programmiersoftware angepasst werden. 	
VHF Frequenzen		446.000 – 446.100 MHz		
Kanäle		16		
Lautsprecherleistung		1 W		
Akku / Betriebsdauer		12 V Li-Po 1300 mAh / 12 h – 30 h		
Temperaturbereich		-25 °C bis +55 °C		
Staub- /Wasserschutz		IP 54		
Stoß /Vibration		MIL STD 810 C/D/E & TIA/EIA 603		
Reichweiten				
offenes Gelände		5 km		
bebautes Gebiet		3 km		
OPTIONALES ZUBEHÖR		F6-HM	LIEFERUMFANG	
ARTIKEL-NR. 870100		ARTIKEL-NR. 870150	ARTIKEL-NR. 870000	
· F6-HM Handmikrofon mit Befestigungsclip		· F6-EM Ohrhörer / Clipmikrofon	<ul style="list-style-type: none"> · Funkgerät · Akku · Ladegerät · Gürtelclip · Handschlaufe 	