


Technisches Datenblatt

BK1312

Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Nadellager, Nadelbüchse, einseitig geschlossen

Anzeigen



Technische Eigenschaften

Fw	13 mm
D	19 mm
C	12 mm
C1	2,7 mm
Dw	2 mm
Lw	7,3 mm
Schmierbohrungen an dem Außenring	Non/No
Innenring Referenz	IR10X13X12.5
Masse	0,01 kg

Produktleistung

Cr	6,95 kN
C0r	7,9 kN
Nlim (Fett)	12.000 U/min
Nlim (Öl)	18.000 U/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,5 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,5 Hz