

**Artikelnummer:** 155676

**Kurzbeschreibung:** Led-hand-werklamp Projahn PROLumax PJ-AL 120, levensduur 3 uur, 4 Power-leds

**Langbeschreibung:** Led-hand-werklamp Projahn PROLumax PJ-AL 120, levensduur 3 uur, 4 Power-leds: De Projahn PROLumax PJ-AL 120 LED handwerkklamp heeft vier power LED's voor voldoende fel licht. De Projahn PROLumax PJ-AL 120 LED handwerkklamp is ideaal voor werk in de werkplaats met een lichtduur van drie uur. De Projahn PROLumax PJ-AL 120



LED handwerkklamp is ideaal voor werk in de werkplaats en op de bouwplaats. De LED-lamp werkt met een lithium-ionbatterij, die een lichtopbrengst van drie uur belooft. De batterij is oplaadbaar. Dit bespaart u op lange termijn geld op dure batterijen. De Projahn PROLumax PJ-AL 120 LED handwerkklamp overtuigt met vier Power-LED's met 10 jaar functiegarantie. De werkklamp heeft een antislip, ergonomisch oppervlak en ligt daarom ook tijdens lange werkuren goed in de hand. De lamp kan ook gebruikt worden als energiebank. De LED-werkklamp heeft een praktische kantelbare voet met magneet. Bij de levering zijn ook een 110 - 240 V-voedingseenheid en een autolaadkabel inbegrepen.

**Meer details:**

- Anti-slip, ergonomisch oppervlak
- Kan gebruikt worden als krachtbank, geïntegreerde kantelbare voet met magneet
- 10 jaar functiegarantie op LED's
- Verlichtingsarmatuur: 4x 0,5 Watt SMD-vermogens-LED's met 4x 0,5 Watt
- Verlichtingsduur: ca. 3 uur\*
- Lichtopbrengst: 120 Lumen\*
- Lichte hoek: 100-°.
- Oplaaftijd: ca. 4 uur.
- Batterij: Lithium-ion oplaadbare batterij
- Capaciteit: 1.800 mAh
- Alle waarden gemeten volgens de ANSI FL1-testmethode.
- Materiaal: kunststof
- Afmetingen: 60 x 25 x 120 mm
- Gewicht: 150 gram

