

Artikelnummer: 77303

Kurzbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, PU/PU, mit Quick-Lift, einfach, Gabellänge 800 mm

Langbeschreibung: Gabelhubwagen, Lifter, PU/PU, mit Quick-Lift, einfach: Der hochqualitative Gabelhubwagen "Lifter" aus dem Hause Toyota besticht durch seine hohe Lebensdauer und der umweltfreundlichen Lackierung sowie der sehr guten Bedienerfreundlichkeit. Er ist ferner mit einer Markierung für die Queraufnahme einer Europalette, mit Teflon beschichteten Lagern und mit einem Überlastungsventil, dass eine falsche Bedienung verhindert, ausgestattet. Lenkrollen: Polyurethan: verschleißfest und geräuscharm
Rollen: - Einfachrolle mit Kletterrolle: bei ebenem Boden, bei Paletten-Queraufnahme, beim Rangieren auf engem Raum 10 bzw. 12
Schmiernippel für eine hohe Lebensdauer Nennkraft: 2300 kg Reduzierte
Nenntragfähigkeit: 2000 kg Hubhöhe: 200 mm Maß über die Gabel: 520 mm Gabelbreite: 156 mm Gabellänge 800 oder 1150 mm Gabelhöhe im gesenkten Zustand: 85 mm
Lenkrollendurchmesser: 175 mm Lenkrollenbreite: 60 mm Gewicht: ca. 65 kg Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile) Farbe: Rot

