

Artikelnummer: 97726

Kurzbeschreibung: Europaletten EPAL 2, L 1200 x B 1000 x H 162 mm, Tragfähigkeit bis 1500 kg, 4-seitig einfahrbar, UIC-Norm 435.2, 10 Stück

Langbeschreibung: Europaletten EPAL 2, L 1200 x B 1000 x H 162 mm, Tragfähigkeit bis 1500 kg, 4-seitig einfahrbar, UIC-Norm 435.2, 10 Stück: Die zu jeweils 10 Stück erhältlichen Europaletten EPAL 2 besitzen die Abmessungen von jeweils L 1200 x B 1000 x H 162 mm und sind für eine Traglast von bis zu 1500 kg ausgelegt. Als ökologisch nachhaltige Tauschpaletten konzipiert, bestehen sie aus recyclingfähigem und getrocknetem Holz mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 18 und 22 %, welches allen Normen und Anforderungen der UIC-Norm 435.2 entspricht. Ebenfalls unterlagen sie einer speziellen Qualitätskontrolle und wurden daher mit dem Metallstempel des EPAL-Gütesiegels gekennzeichnet. Diese standardisierten und austauschbaren Paletten sind mit 3 Jahren Garantie versehen und zeichnen sich durch eine Doppelstockbauweise mit stabiler Bodenrahmenkonstruktion aus, sodass die auf sämtlichen Förderanlagen und Rollenbahnen sowohl längs als auch quer bewegt werden können. Darüber hinaus sind sie 4-seitig einfahrbar und somit für den gleichermaßen zügigen wie zuverlässigen Warentransport bei einem Maximum an Arbeitssicherheit bestens geeignet. Sie erhalten die lediglich jeweils 31 kg wiegenden Europaletten EPAL 2 standardmäßig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung. Weitere Details: Standardisierte und austauschbare Paletten in Doppelstockbauweise mit stabiler Bodenrahmenkonstruktion, daher auf allen Rollenbahnen sowohl längs als auch quer lauffähig. Entsprechen der UIC-Norm 435.2. Versehen mit dem Metallstempel des EPAL-Gütesiegels. 4-seitig einfahrbar. Standardmäßig mit ISPM (IPPC)-15 Behandlung. Tragfähigkeit: jeweils 1500 kg. Material: jeweils getrocknetes und naturfarbenes Holz, recyclingfähig und ökologisch besonders nachhaltig. Abmessungen: jeweils L 1200 x B 1000 x H 162 mm. Gewicht: jeweils 31 kg. 10 Stück = 1 Packung. Garantie: jeweils 3 Jahre.



EAN/GTIN: 742832247726