

hufe

Fächerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm, 28 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 4 Fächer pro Ebene

Artikelnummer: 228363



hufe
REGALSYSTEME



hufe Fächerregal

Grundfeld

Fächerregal - Grundfeld



- Ideal für die übersichtliche und damit zeitsparende Lagerung von Kleinteilen - dies erhöht die Umschlagshäufigkeit und verringert die Zugriffszeit
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
- Fachtiefe 300 mm
- 28 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 4 Fächer pro Ebene
- Fächer mit steckbaren Fachteilern individuell einteilbar
- Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstreben
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden




Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Fachteiler
Regaltyp	Fächerregal	Fächer Anzahl	28 Stück
Regalsystem	Stecksystem	Fächer Anzahl (pro Ebene)	4 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Aufteilung Fächer	7x4
geeignet für (Branche/Bereich)	Produktion, Kommissionierlager	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstreben
geeignet für (Anwendung)	Übersichtliche Kleinteilelagerung	Oberfläche Boden	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Korpus	verzinkt
Höhe	2000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	1060 mm	Anlieferung	zerlegt
Tiefe	335 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Fachlast	200 kg
Böden / Ebenen Ausstattung	steckbare Fachteiler	Gewicht	76,68 kg
Fachtiefe	300 mm		

Zubehör

228360		Fächerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, 28 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 4 Fächer pro Ebene
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß