


Bauer Arbeitsbühne

Länder-Ausführung ST, Traglast 300 kg, Höhe x Breite x Tiefe 1890 x 1335 x 1040 mm, Von der Breitseite einfahrbar, Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Artikelnummer: 705797



Bauer Arbeitsbühne

Gabeltaschen an der Breitseite

Arbeitsbühne

- Länder-Ausführung ST
- Traglast 300 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 1890 x 1335 x 1040 mm
- Plattform Breite x Tiefe 1200 x 800 mm
- Plattform rutschsicher
- Von der Breitseite einfahrbar
- Einfahrtöhe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Mit Werkzeugablage
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange




Technische Details

Hebegerät Hebezeug

Tiefe Plattform 800 mm

Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Plattform Ausführung	rutschsicher
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Unterbau	Einfahrtaschen
Stapler-Anbaugerät	Arbeitsbühne	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite
Ländervariante	Ausführung ST	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Traglast (max.)	300 kg	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	1890 mm	Abstand Einfahrtaschen	600 mm
Breite	1335 mm	Material	Stahl
Tiefe	1040 mm	Oberfläche	lackiert
Last-Handling Ausstattung	Werkzeugablage	Farbe	gelborange // RAL2000
Kranbar	Nicht kranbar	Farbe Ausführung	gelborange // RAL2000
faltbar	nein	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Breite Plattform	1200 mm	Gewicht	122 kg

Dazu passt auch ...

141351		Werkzeugkoffer, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 445 x 315 mm, Werkzeughalter, Trennsteg, Aus Aluminium
532375		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 275 x 620 x 300 mm, Ausstattung: 3 Schubladen, herausnehmbarer Kleinteileeinsatz, aus Kunststoff in schwarz
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend