

Gebotsschild Fußschutz benutzen

- ASR A1.3 M008
- DIN EN ISO 7010 M008



Modellbeispiel: Gebotsschild Fußschutz benutzen (Art. 21.0488)

Ausführung: Maße Ø /Material

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Folienetiketten auf Bogen

	30.0849	30mm / Folie, 15er-Bogen
--	---------	--------------------------

Alu,geprägt/Folie,selbstklebend

	11.0488	100mm / Alu, geprägt
	21.0488	100mm / Folie, selbstklebend
	11.0489	200mm / Alu, geprägt
	21.0489	200mm / Folie, selbstklebend
	11.0490	315mm / Alu, geprägt
	21.0490	315mm / Folie, selbstklebend
	11.0491	400mm / Alu, geprägt

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Ketten aus Stahl zur Befestigung von Schildern, Meterware

Meterware, Preis pro Meter



Saugnäpfe für Schilder, mit Schraube und Rändelmutter oder Klebefläche, VPE 2 Stk.

transparent
Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück



Doppelseitige Klebepads, verschiedene Modelle

Stärke: 1 mm
temperaturbeständig bis 90 ° C
für den Außeneinsatz geeignet



Klebepad, Kreis, Ø 50 mm aus synthetischem Kautschuk

Material: Kautschuk, synthetisch
Maße Ø: 50 mm
Stärke: 1 mm



Schaumstoffklebeband auf Rolle (Länge 10 m)

Material: Polyethylen (PE)
Stärke: 1 mm
Länge: 10 m auf Rolle



Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox

Anzahl: 2
Länge: 5 m
Breite: 25,4 mm



Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, zur Wandmontage, VPE 5 Stk.

Montage: zur Wandmontage



Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden

Material: Stahl



Etikettenentferner Kleb-Ex, Spraydose, Inhalt 400 ml

Form: Spraydose
Inhalt: 400 ml
geeignet für Haftetiketten aus Papier



Etikettenschaber aus Kunststoff, TÜV geprüft, verschiedene Ausführungen

Material: Kunststoff
TÜV-geprüft



Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 60 mm
Wandstärke: 2,0 mm



Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser: 76 mm
Wandstärke: 2,0 mm



Bodenhülse aus Grauguss

mit Gewindering und Nylonklemmring



Auslegerhalterung, für Rohrpfosten mit Ø 60 oder 76 mm

Material: Flachstahl, feuerverzinkt
inkl. Schrauben und Muttern



Universalbandschelle zur Befestigung von Schildern, passend für alle Pfosten von Ø 48 bis 300 mm

Lochabstand: 70 mm
zur Befestigung von Schildern - passend für alle Pfosten



Rohrschelle, feuerverzinkt, Ø 60 oder 76 mm, verschiedene Lochabstände

Material: Stahl, feuerverzinkt



Verklebeflüssigkeit für Folien -Magic Apply-

Inhalt: 1 Liter
Material: nichtionische, anionische Tenside und entsalztes Wasser
Haltbar: 1 Jahr (bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit)