

## NL-T5 80W/830/G5 EP

EAN	4008597142710
Hersteller-Art-Nr.	31114271
Lampenleistung in W	80.0 W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex in Ra	80-89
Länge	1449 mm
Durchmesser	16 mm
Quecksilbergehalt zu Entsorgen	1.5 mg Ja
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch in kwh / 1.000 h	87,78
Lichtstromerhalt bei 2.000 h	0.95
Lichtstromerhalt bei 4.000 h	0.92
Lichtstromerhalt bei 6.000 h	0.91
Lichtstromerhalt bei 8.000 h	0.90
Lichtstromerhalt bei 12.000 h	0.90
Lichtstromerhalt bei 16.000 h	0.90
Lichtstromerhalt bei 20.000 h	0.89
Überlebensfaktor bei 2.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 4.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 6.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 8.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 12.000 h	0.99
Überlebensfaktor bei 16.000 h	0.97
Überlebensfaktor bei 20.000 h	0.85

26.08.2013 13:26:15

© 2013, Radium Lampenwerk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf [www.radium.de](http://www.radium.de).