

**Artikelnummer:** 155676

**Kurzbeschreibung:** LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120, Leuchtdauer 3 Stunden, 4 Power-LEDs

**Langbeschreibung:** LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120, Leuchtdauer 3 Stunden, 4 Power-LEDs: Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 hat vier Power-LEDs für ausreichend helles Licht. Bei einer Leuchtdauer von drei Stunden ist die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 ideal für Arbeiten in der Werkstatt. Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 ist bestens für Arbeiten in der Werkstatt und an Baustellen geeignet. Die LED-Lampe arbeitet mit

einem Lithium-Ionen-Akku, der eine Leuchtkraft von drei Stunden verspricht. Dabei ist der Akku wiederaufladbar. So sparen Sie langfristig bei den teuren Batterien. Die LED-Hand-Arbeitslampe Projahn PROLumax PJ-AL 120 überzeugt durch vier Power-LEDs, die eine 10-jährige Funktionsgarantie besitzen. Die Arbeitslampe hat eine rutschfeste, ergonomische Oberfläche und liegt dementsprechend auch bei einer langen Arbeitszeit sehr gut in der Hand. Zusätzlich lässt sich die Lampe als Powerbank nutzen. So hat die LED-Arbeitslampe einen praktischen Kippschalter samt Magnet. Im Lieferumfang ist zudem ein 110 A, 240 V Netzteil und ein Kfz-Ladekabel enthalten. Weitere Details: Rutschfeste, ergonomische Oberfläche Als Powerbank nutzbar, integrierter Kippschalter mit Magnet 10 Jahre Funktionsgarantie auf LED Leuchtmittel: 4x 0,5 Watt SMD-Power-LED Leuchtdauer: ca. 3 Stunden\* Lichtleistung: 120 Lumen\* Leuchtwinkel: 100-Grad Ladedauer: ca. 4 Stunden Akku: Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar Kapazität: 1.800 mAh Alle Werte gemessen entsprechend ANSI FL1-Prüfverfahren Material: Kunststoff Maße: 60 x 25 x 120 mm Gewicht: 150 Gramm



**EAN/GTIN:** 4000146021439