

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGE39ALCA**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ : C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 149 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 249 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 2010 mm
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 74.2 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 240.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nein
Gerätetyp: Freistehend

Sonderzubehör

- KSZ10010 Snackbox
KSZ10030 Flaschenablage



Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl-Optik KGE39ALCA

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0° C Box: hält Frisches länger frisch.

- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.
- Wandabstandshalter

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4
Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh 0° C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger
frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung -
hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefriereteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung
des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGE39ALCA**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm