

## AXOR MyEdition

### 4-Loch Wannenrandarmatur ohne Platte

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **47432340**



#### Merkmale

- besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Stabhandbrause, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 151 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6501CU0235
- P-IX 29363/IOC

#### Technologie



#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



