

Vorzüge der LED Technik:

- extrem hell • geringer Stromverbrauch dadurch sehr hohe Betriebsdauer • Lebensdauer des Leuchtmittels viele Tausend Stunden • Umweltschutz durch niedrigen Batterieverbrauch

LED Akku-Handleuchte HL 700 A

- lichtstarke, handliche Arbeitsleuchte, IP 54
- mit integriertem Li-ion Akku (3,7 V / 2,0 Ah)
- Status- und Ladeanzeige
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- knickbarer Haltefuß bis +/-90° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten
- ausklappbarer Haken
- 8 SMD-LEDs vorne und zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD-LED im Leuchtenkopf
- stufenlose Dimm-Funktion (10 bis 100 %) für besonders lange Leuchtdauer
- gummierter Handgriff
- USB-Ladeschnittstelle - bequem über das USB-Ladekabel laden (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: (B)58 x (T)31 x (H)201 mm

Leuchtmittel 8+1 LEDs:

- Lichtstrom: 700 + 100 lm
- Ladedauer: 3,5 Stunden
- Farbtemperatur: 5.700 K

Anwendungsbeispiele:

- für schlecht beleuchtete Arbeitsräume
- für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen
- Arbeiten im Haushalt
- beim Campen

Für wen geeignet:

- Haushalt
- Heimwerker
- Handwerker
- Camper




LED Akku-Handleuchte HL 700 A



LED Akku-Handleuchte HL 700 A, Rückansicht



LED Akku-Handleuchte HL 700 A, USB-Anschluss



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED Akku-Handleuchte HL 700 A	8 + 1 LED	Länge: 201 mm	Kunststoff	schwarz	1175640	11278250