

## fetra diable porte-chaises

force 300 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, avec structure porteuse accrochable à hauteur réglable en continu, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 119168



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Diabie porte-chaises

### transport en toute sécurité de chaises empilées

diabie porte-chaises



- force 300 kg
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- longueur des bras 500 mm
- largeur de portée 250 mm
- avec structure porteuse accrochable à hauteur réglable en continu
- protection de la charge avec gaine de protection entourant les bras supports
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique

- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	air
type de diable de manutention	diable porte-chaises	matériau de jante	plastique
charge	300 kg	roulement	roulement à rouleaux
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1300 mm
profondeur de pelle	250 mm	largeur	580 mm
longueur bras porteur	500 mm	équipement diable	structure porteuse accrochable
largeur de portée	250 mm	surface	finition peinture époxy
rabattable	non	couleur	bleu brillant // RAL5007
protection de la charge	gaine de protection entourant les bras supports	garantie	10 années
patins pour escaliers	non	Poids	16 kg

## Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diable (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm