

## BS-ROLLEN roulette pivotante

BS ROLLEN

force 60 kg, Avec bandage TPE coloris gris, diamètre 75 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 159263



## BS-ROLLEN Roulette pour machines

### Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 60 kg
- Avec bandage TPE coloris gris
- Silencieux
- diamètre 75 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de boîtier	acier
type de roulettes	roulette pour appareils	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
kit	non	pare-fils	non
modèle	roulette pivotante	hauteur totale	103 mm
charge	60 kg	largeur de roulement	25 mm

pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	Silencieux
Ø de roue	75 mm	longueur de plaque	60 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	60 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	48x48/38x38 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	couleur des pneumatiques	gris