

## bacs sur roulettes verrouillables nestainer®

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1890 x 880 x 725 mm, hauteur utile 1615 mm, rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit, piètement en acier galvanisé en bleu, plateforme en acier avec technique de ressort, avec bandage élastique



Numéro d'article: 244017

### bacs sur roulettes verrouillables

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1890 x 880 x 725 mm
- hauteur utile 1615 mm
- Dimensions adaptées aux bacs norme Europe
- rehausses : 3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit
- 1 x tablette grillagée
- piètement en acier galvanisé en bleu
- plateforme en acier avec technique de ressort
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage élastique

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement de plateforme	technique de ressort
type de chariot	bacs sur roulettes verrouillables	matériau de châssis	acier

rehausse	3 parois (grillage), 1 porte battante, 1 tablette, toit	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	type tablette/niveau	tablette grillagée
hauteur	1890 mm	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
longueur	880 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
largeur	725 mm	pneumatique	élastique
hauteur utile	1615 mm	Ø de roue	125 mm
emboîtable	oui	norme européenne	oui
plateforme	ajourés	couvercle	oui
matériau de plateforme	acier	Poids	70,8 kg
surface de plateforme	galvanisé		

## Accessoires

219976



tablette grillagée, force 150 kg, en treillis, galvanisé en bleu

243999



tablette plastique, Pour récipients largeur x profondeur 705 x 728 mm, force 150 kg, en polyéthylène haute pression, coloris comme RAL 7046 telegris