

marchepied pliant

Little Jumbo

estrade hauteur x largeur x profondeur 470 x 360 x 230 mm, accès à un côté, 2 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium, application sûre grâce à étrier de sécurité



Numéro d'article: 530747



Marchepied pliant Little Jumbo

marchepied pliant



- estrade hauteur x largeur x profondeur 470 x 360 x 230 mm
- accès à un côté
- 2 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 360 x 230 mm
- en aluminium
- avec bac et crochet porte-seau
- application sûre grâce à étrier de sécurité
- étrier de sécurité hauteur 480 mm
- pieds en plastique striés antidérapants
- poids 7 kg
- selon la norme EN 14183
- 5 années de garantie

Détails techniques




technique de montée	marchepied pliant	largeur de marche	360 mm
matériau	aluminium	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
utilisation	à un côté	équipement de sécurité	étrier de sécurité

		échelle	
hauteur d'estrade	470 mm	étrier de sécurité	oui
largeur d'estrade	360 mm	hauteur étrier de sécurité	480 mm
profondeur d'estrade	230 mm	bac	oui
nombre de marches	2	soubassement	pieds en plastique striés antidérapants
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	norme	EN 14183
rabattable	oui	garantie	5 années
roulant	non	Poids	7 kg
profondeur des marches	230 mm		

Accessoires

243745		Pieds d'échelle, pour marchepied pliant, pour avant, en plastique en noir
243747		Pieds d'échelle, pour marchepied pliant, pour à l'arrière, en plastique en noir

Cela s'adapte aussi ...

524130		armoire à rideaux transversaux, hauteur x largeur x profondeur 1980 x 1000 x 430 mm, 5 hauteurs de classeur, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
526691		rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 1850 x 3008 x 304 mm, charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg, 3 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablettes en tôle d'acier de qualité, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en R
531194		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, plateau longueur x largeur 735 x 475 mm, plateforme en acier avec revêtement en caoutchouc, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec revêtement en plastique résistant à l'usure en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein