



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 6855 Hand hydraulische stapelaar



Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdisseel. Daalventiel door hendel. 2 Zwenkwielen, wielen polyerethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen nylon 80 x 70 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm Vorkbreedte: 160 mm Heffing per disselslag: 20/12,5 mm Totale hoogte: 2010 mm

## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>Totale lengte (mm)</b>	1600
<b>Totale breedte (mm)</b>	794
<b>Totale hoogte (mm)</b>	2010
<b>Hefhoogte (mm)</b>	88 - 1500
<b>Vorklengte (mm)</b>	1150
<b>Vorkbreedte (mm)</b>	160
<b>Totale vorkbreedte (mm)</b>	540
<b>Wielen</b>	Polyurethaan
<b>Wielmaat (mm)</b>	150 x 40
<b>Material vorkrollen</b>	Nylon
<b>Vorkrollen diameter x breedte (mm)</b>	80 x 70
<b>Gewicht (kg)</b>	210
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	2
<b>Douanenummer</b>	84279000
<b>GTIN</b>	4017976068558