

Productinformatie

71 01 200

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



- Microstructuur van snijkant vermindert het wegglijden van snijmateriaal uit de bek van de tang
- Met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken
- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	71 01 200
EAN	4003773033165
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	335 g
Afmetingen	200 x 41 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 6 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 5,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,6 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



met grijpvlak onder het scharnier om draden vanaf Ø 1,0 mm te grijpen en te trekken



Microstructuur van snijkant vermindert het wegglijden van snijmateriaal uit de bek van de tang

