

Rollcart handtrekwagen



draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1930 x 930 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 wanden
(stalen buis), kopzijden insteekbaar,
lange zijden inhangbaar, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg



Artikelnummer: 158271

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 1000 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1930 x 930 mm
- laadhoogte 480 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 wanden (stalen buis), kopzijden insteekbaar, lange zijden inhangbaar
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	euronorm	nee
type wagen	handtrekwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
draagvermogen	1000 kg	oppervlak platform	antislip
constructies	4 wanden (stalen buis)	platform uitvoering	Waterdicht
constructies functie	kopzijden insteekbaar, lange zijden inhangbaar	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	750 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1930 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	930 mm	materiaal velg	plaatstaal
laadhoogte	480 mm	wiellager	kogellager
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
sturing	stuurkrans kogelgelagerd	type rem	automatische rem
stuurstang	ja	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	2200 mm	gewicht	150 kg
breedte	1040 mm		