


META

palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 2785 x 1100 mm, vaklast 1550 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 500 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 162140



Das LagerSystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld

- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2785 x 1100 mm
- veldlast 4650 kg
- vaklast 1550 kg
- 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 500 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	aanbouwweld	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3300 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
breedte	2785 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	1100 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	1550 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	4650 kg	certificering	GS
parkeerplaats	12 stuks	garantie	5 jaar
opslagniveaus	4 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslag	in de lengte	gewicht	91,324 kg

Gerelateerde Producten


223677



palletstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 2870 x 1100 mm, vaklast 1550 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 500 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krassvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213058



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm

216175



kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg

217213



EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken

991754



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit