

## Rollcart platenwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
opbouwconstructies: zonder beugel,  
7 insteekmogelijkheden voor beugel,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 203269



## Rollcart Platenwagen

### Draagvermogen 600 kg

platenwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van MDF
- opbouwconstructies: zonder beugel, 7 insteekmogelijkheden voor beugel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                      |                          |                      |                                    |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| transporttoestel     | transportwagen           | constructies         | geen                               |
| type wagen           | platenwagen              | constructies functie | 7 insteekmogelijkheden voor beugel |
| draagvermogen        | 600 kg                   | wielen aantal/soort  | 2 zwenk- en 2 bokwielen            |
| lengte laadvlak      | 1200 mm                  | banden               | TPE                                |
| breedte laadvlak     | 800 mm                   | wiel-ø               | 200 mm                             |
| materiaal            | staal                    | wieluitrusting       | zwenkwielen met rem                |
| materiaal verwerking | gelast                   | wielstand            | rechthoekig                        |
| materiaal platform   | MDF                      | garantie             | 5 jaar                             |
| oppervlak onderstel  | m. poedercoating         | gewicht              | 45 kg                              |
| kleur                | gentiaanblauw // RAL5010 |                      |                                    |

## Gerelateerde Producten

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 203275 |   | opsteekbeugel, hoogte x breedte 300 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 203277 |   | opsteekbeugel, hoogte x breedte 600 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |
| 203280 |  | opsteekbeugel, hoogte x breedte 900 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 504734 |  | werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen  |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 528761 |  | Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating |
| 530774 |  | werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar  |

891181



zuigheffer, horizontaal draagvermogen 30 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer