

## Rollcart platenwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
opbouwconstructies: zonder beugel,  
7 insteekmogelijkheden voor beugel,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 203269



## Rollcart Platenwagen

### Draagvermogen 600 kg

platenwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van MDF
- opbouwconstructies: zonder beugel, 7 insteekmogelijkheden voor beugel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	platenwagen	constructies functie	7 insteekmogelijkheden voor beugel
draagvermogen	600 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	800 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal verwerking	gelast	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	garantie	5 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	45 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		

## Gerelateerde Producten

203275		opsteekbeugel, hoogte x breedte 300 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
203277		opsteekbeugel, hoogte x breedte 600 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
203280		opsteekbeugel, hoogte x breedte 900 x 1200 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
528761		Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating
530774		werkbok, van staal, draagvermogen 200 kg, hoogte x breedte 600 - 1000 x 970 mm, oplegvlak antislip en materiaalvriendelijk, breedte x diepte 970 x 115 mm, plaatsbesparend inklapbaar

891181



zuigheffer, horizontaal draagvermogen 30 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer