

Krause montagetrap

bordes hoogte x breedte x diepte
1000 x 520 x 305 mm, 5 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes), van
aluminium, veilig in gebruik door
leuning

Artikelnummer: 203437



Krause Montagetrap

Universeel bruikbaar

montagetrap

- bordes hoogte x breedte x diepte 1000 x 520 x 305 mm
- 5 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 240 mm
- hoogte x breedte 1850 x 980 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding gelast
- met 2 wielen
- veilig in gebruik door leuning
- Antislip voetkappen
- gewicht 16 kg




- TÜV getest
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	montagetrap	in-/uitklapbaar	nee
materiaal	aluminium	verrijdbaar	ja
gebruik	eezijdig	leuning	ja
hoogte sokkel	1000 mm	sport-/dwarsverbinding	gelast
breedte sokkel	520 mm	ladder uitrusting	2 wielen
diepte sokkel	305 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
diepte trede	240 mm	veiligheidsbeugel	nee
treden aantal	5	opbergbak	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	onderbouw	Antislip voetkappen
hoogte	1850 mm	certificering	TÜV getest
breedte	980 mm	garantie	10 jaar
diepte	1400 mm	gewicht	16 kg
draagvermogen	150 kg		

Gerelateerde Producten

203439		in hoogte verstelbare voetplaat voor montagetrap, met rubberen laag, hoogteverstelling 60 mm
--------	--	--

Dit past ook bij ...

213054		tape, standaardkleur, van PVC in geel, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217108		cutter, met automatisch inschuifbaar lemmet, lemmetlengte 18 mm, snijdiepte 3 - 10 mm, met riemclip en afbreekhulp
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
524130		jaloeziedeurkast, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1000 x 430 mm, 5 ordnerhoogten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating