

Schake opstelinrichting

hoogte x breedte x diepte 560 x 800
x 800 mm, van beton in grijs

Artikelnummer: 222645



Schake Opstelinrichting

uiterst stabiel en stabiel

opstelinrichting



- geschikt voor buiten
- hoogte x breedte x diepte 560 x 800 x 800 mm
- vierkante opening 60 x 60 mm, 4 bouten met schroefdraad
- van beton in grijs
- gewicht 1000 kg







Technische details

afbakening en verkeer	beheerssysteem	diepte	800 mm
type beheerssysteem	opstelinrichting	beheerssysteem uitrusting	vierkante opening 60 x 60 mm, 4 bouten met schroefdraad
plaats van toepassing	buiten	materiaal	beton
hoogte	560 mm	kleur	grijs
breedte	800 mm	gewicht	1000 kg

Gerelateerde Producten

222646		adapter voor opstelinrichting, hoogte 250 mm, van staal, vuurverzinkt
222648		stelvoet voor opstelinrichting, hoogte x lengte x breedte 100 - 375 x 150 x 150 mm, van staal, vuurverzinkt

Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat