

bott **gereedschapswagen** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 800 x 600 mm, uitvoering frame 4 wielen, uitrusting: 7 laden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233141



gereedschapswagen






- hoogte x breedte x diepte 980 x 800 x 600 mm
- uitvoering frame 4 wielen
- uitrusting: 7 laden
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met volledig uittrekbaar
- met duwbeugel
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm

Technische details





meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	uittrekblokkering	
uitvoering frame	4 wielen	greep	duwbeugel
onderbouw	4 wielen	oppervlak plaat	met linoleumlaag

hoogte	980 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	800 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak front	
werkbank uitrusting	7 laden	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal	7 stuks	materiaal verwerking	gelast
laden aantal x hoogte		verrijdbaar	ja
oppervlak romp		wielen aantal/soort	4 wielen
soort uittrekking	volledig uittrekbaar	wiel-ø	125 mm
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	92,769 kg

Gerelateerde Producten

232994		scheidings- en vakkenwanden, met 5 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232996		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232998		scheidings- en vakkenwanden, met 15 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233015		schuimstofelement, lengte x breedte 800 x 550 mm, van rubber in zwart
233448		lade-indelingsset, met 24 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen