



antivermoeidheidsmat

Tilburg

mat, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, lengte x breedte 1630 x 970 mm, Van rubber/nitril met traanplaatprofiel in zwart/geel, maakt buigen en strekken mogelijk bij elke beweging



Artikelnummer: 235539



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor zwaar gebruik
- mat
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- lengte x breedte 1630 x 970 mm
- Van rubber/nitril met traanplaatprofiel in zwart/geel
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- maakt buigen en strekken mogelijk bij elke beweging

Technische details

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------|------------|
| uitrusting werkplaats | vloerbedekking | kleur | zwart/geel |
| vloerbedekking | antivermoeidheidsmat | lengte | 1630 mm |
| confectionering | mat | breedte | 970 mm |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---|
| geschikt voor (branches) | droge, industriële ruimtes | dikte | 18,4 mm |
| geschikt voor (gebruik) | zwaar gebruik | vloerbedekking uitrusting | afgeschuinde randen |
| plaats van toepassing | binnen | vloerbedekking functie | maakt buigen en strekken mogelijk bij elke beweging |
| materiaal loopvlak | rubber/nitril | elektrisch geleidend | ja |
| oppervlak vloerbedekking | traanplaatprofiel | gewicht | 20 kg |

Gerelateerde Producten

235625



ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdt vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069



tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm

221861



tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

227867



werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw

227891



veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht