


verrijdbare opvangbak pro-line

voor 2 x 60 liter vat, opvangvolume 65 l, hoogte x breedte x diepte 890 x 1275 x 635 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 235668







verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- voor 2 x 60 liter vat
- opvangvolume 65 l
- hoogte x breedte x diepte 890 x 1275 x 635 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 4 zwenkwielen met kunststof-banden, ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- TÜV getest
- 10 jaar garantie



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	materiaal rooster	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	65 l	constructies	duwbeugel
capaciteit	2 x 60 liter vat	onderbouw	4 zwenkwielen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	banden	kunststof
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	elektrisch geleidend	ja
hoogte	890 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1275 mm	verrijdbaar	ja
diepte	635 mm	certificering	TÜV getest
draagvermogen	300 kg	garantie	10 jaar
materiaal	staal	gewicht	39,5 kg
oppervlak	verzinkt		

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectorsysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen