


Krause

trapladder

MONTO® Solido®

trap eenzijdig, 5 treden met profiel (incl. bordes), bordes met antislip gerstekorrelprofiel, Standhoogte 1,05 m, balklengte 1,8 m, van aluminium

Artikelnummer: 244219



trapladder

- trap eenzijdig
- 5 treden met profiel (incl. bordes)
- bordes met antislip gerstekorrelprofiel
- Standhoogte 1,05 m
- balklengte 1,8 m
- trede-boomverbinding hoogwaardig gefelsd
- high-tech scharnierverbindingen met stabiele stalen kern
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak en kabelhouders
- Grote voetkappen met zachte inzetstukken aan het balkeinde






- van aluminium
- gewicht 5,2 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	gefelsd
laddertype	trapladder	veiligheidsuitrusting ladder	veiligheidsbeugel
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	ja
gebruik	eenzijdig	spreidbeveiliging	nee
lengte balk	1,8 m	ladder uitrusting	bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak, kabelhouder
standhoogte	1,05 m	opbergbak	ja
werkhoogte	3,05 m	stabiliteit/versteviging/schoren	high-tech scharnierverbindingen
treden aantal	5	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met profiel	onderbouw	Antislip voetkappen
treden/bordes uitrusting (gedeta)	bordes met gerstekorrelprofiel	norm	EN 131
hoogte	1650 mm	certificering	TÜV getest
in-/uitklapbaar	ja	garantie	8 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	5,2 kg
leuning	nee		

Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), onderbouw met 4 geveerde wielen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
528213		verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, onderbouw met 3 geveerde wielen