


ADB

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 500 kg, uitrusting: 6 lades, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen



Artikelnummer: 272401



Verrijdbare werkbank






- hoogte x breedte x diepte 840 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- blad dikte x breedte x diepte 27 x 1200 x 600 mm
- draagvermogen 500 kg
- onderbouw met 4 wielen
- uitrusting: 6 lades
- laden hoogte 4x90 mm/2x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 433 x 538 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- met duwbeugel
- afsluitbaar met centrale vergrendeling



- lades met excentrisch slot afsluitbaar
- constructie van vierkante stalen buis (30 x 30 mm), gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm

Technische details

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| meubeltype | tafel | uittrekrail lade | kogelgelagerde telescooprails |
| type tafel | werkbank | afsluitbaar | ja |
| onderbouw | 4 wielen | greep | duwbeugel |
| hoogte | 840 mm | materiaal plaat | massief beukenhout |
| breedte | 1300 mm | oppervlak plaat | geolied |
| diepte | 600 mm | materiaal onderstel | staal |
| dikte plaat | 27 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| breedte plaat | 1200 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte plaat | 600 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| draagvermogen | 500 kg | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |
| in hoogte verstelbaar | nee | materiaal verwerking | gelast |
| elektrisch geleidend | nee | sluitsysteem | centrale vergrendeling |
| werkbank uitrusting | lades | sluitfunctie | lades met excentrisch slot afsluitbaar |
| laden aantal | 6 stuks | verrijdbaar | ja |
| laden aantal x hoogte | 4x90 mm/2x180 mm | wielen aantal/soort | 2 zwenk-/bokwielen |
| nuttige breedte lade | 433 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| nuttige diepte lade | 538 mm | diameter wiel | 200 mm |
| draagvermogen lade | 35 kg | gewicht | 102 kg |
| uittrekbare lade | 100 % | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 221388 |  | noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9 |
| 227889 |  | veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht |
| 235352 |  | universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme |
| 235919 |  | tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen |
| 236343 |  | luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant |

| | | |
|--------|---|---|
| 552845 |  | EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm |
| 565665 |  | viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart |