

## META

### stelsysteem - grondveld CLIP

CLIP, hoogte x breedte x diepte  
3000 x 1056 x 636 mm, vaklast 330  
kg, 7 niveaus met Stalen bodem,  
opstelhoek recht, gebruik eenzijdig -  
ontworpen voor plaatsing tegen een  
wand, staanders verzinkt met slag-  
en krasbestendige poedercoating in  
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt  
met slag- en krasbestendige  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 476339



Das Lagersystem



## META Stelsysteem-inhaakstelling CLIP

### Basisstelling

stelsysteem - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1056 x 636 mm
- veldlast 1900 kg
- vaklast 330 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem

- M-vormige langsdruager, 5-voudig afgekant en gelast voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details














meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingtype	systeemstelling	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
stellingveld	grondveld	opstelhoek uitrichting	recht
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
hoogte	3000 mm	systeemperforatie	50 mm
breedte	1056 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	636 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	330 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	1900 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	voorgemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	600 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	63,2402 kg
gebruik	eenzijdig		

## Gerelateerde Producten



150070






muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
157691		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
157782		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, massief plaatstaalwand
158049		zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 600 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158071		achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1000 mm, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm
158628		afschermrooster, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 150 x 600 mm, vrijstaand, van staal
158752		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 300 x 600 mm, doorgaand
158876		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 400 x 600 mm, doorgaand, van staal
158934		scheidingsplaat, voor inhaakstelling, hoogte x diepte 500 x 600 mm, doorgaand, van staal
159245		vleugel deur voor inhaakstelling, hoogte x breedte 2000 x 1000 mm, afsluitbaar met draaigreep, drievoudige sluiting, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
160696		sokkellijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 56 x 1000 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
275621		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1306 x 636 mm, vaklast 330 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
476419		systeemstelling - aanbouwveld, CLIP, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 636 mm, vaklast 330 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
476496		legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 330 kg, het legbord wordt met clip-legborddragers bevestigd, uitgerust met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder

585902		<p>stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 535 mm, vaklast 230 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs</p>
705833		<p>stysteemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs</p>
763239		<p>Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten</p>