


## hofsysteemstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2500 x 1025 x 500 mm, vaklast 200 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 917707



## hofsysteem-inhaakstelling

### Aanbouwstelling

systeemstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1025 x 500 mm
- veldlast 1800 kg
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1025 x 500 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- niveaus met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 2-voudige veiligheidsrand van 40 mm hoog zorgt voor hoge stabiliteit



en bescherming tegen verwondingen

- Per 50 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit dankzij lengteliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	kunststof coating
geschikt voor (branches)	magazijn en werkplaats	oppervlak traversen	kunststof coating
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2500 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	lengteliggers
breedte	1025 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	500 mm	kleur traversen	gentiaanblauw // RAL5010
vaklast	200 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
veldlast	1800 kg	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt // RAL 5010
legborden / schappen aantal	6 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1025 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	500 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	50 mm	gewicht	55,93 kg
legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand		

## Gerelateerde Producten




917933



legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1025 x 500 mm, voor een vaklast van 200 kg, het legbord wordt opgelegd, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

918426		systeemstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1325 x 500 mm, vaklast 200 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

### Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten