

**C+P**

## armoire universelle

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 400 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 953212

# ERGO



## C+P Armoire universelle ERGO

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 400 mm
- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 3 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée serrure
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points




- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec laquage en comme couleur du corps
- 5 années de garantie



## Détails techniques

|                             |   |                                  |  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|--|
| type de meuble              | armoire                                 | système de fermeture             | serrure à cylindre                       |
| type d'armoire              | armoire universelle                     | fonction de fermeture            | Mécanisme de fermeture 3 points          |
| type de porte               | double porte battante                   | soubassement                     | socle                                    |
| hauteur                     | 1950 mm                                 | matériau                         | tôle d'acier                             |
| largeur                     | 930 mm                                  | matériau de finition             | soudé                                    |
| profondeur                  | 400 mm                                  | stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur |
| équipement armoire          | tablettes, casier pour objets de valeur | tablette réglable au pas         | 15 mm                                    |
| Équipement détaillé         | casier de sécurité, 3 tablettes         | couleur de la tablette           | comme couleur du corps                   |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce                                 | surface de tablette              | laqué                                    |
| type tablette/niveau        | tablette en acier                       | verrouillage                     | 3 côtés                                  |
| charge tablette             | 70 kg                                   | angle d'ouverture de porte       | 110 °                                    |
| surface de corps            | thermolaqué                             | poignée                          | poignée serrure                          |
| surface de face avant       | thermolaqué                             | roulant                          | non                                      |
| exécution porte             | à fleur, gonds intérieurs               | garantie                         | 5 années                                 |
| verrouillable               | oui                                     | Poids                            | 63,57 kg                                 |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 230287 |  | serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 234748 | ·   | tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 930 x 400 mm, force 70 kg, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146303 |  | destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm |
| 146387 |  | cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique   |