

Brother MFC-1910W

Kompaktes 4-in-1 Multifunktionscenter mit WLAN

Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen - vier Funktionen in einem kompakten Gerät. Durch das moderne, platzsparende Design passt das MFC-1910W direkt an den Arbeitsplatz. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zur Verfügung und kann auch über die Brother App iPrint&Scan verwendet werden. Ausgestattet mit einem 10 Blatt automatischen Vorlageneinzug (ADF) lassen sich auch mehrseitige Dokumente unkompliziert verarbeiten. Über die PC-Fax Funktion können unter anderem eingehende Faxe vor dem Ausdrucken kontrolliert werden, um den Druck unerwünschter Werbefaxe zu verhindern. Der TEC-Wert von nur 0,8 kWh/Woche zeugt von einem sehr geringen Energieverbrauch. Selbstverständlich verfügt auch das Brother MFC-1910W über die 3 Jahre Herstellergarantie.

- Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung (HQ1200)
- USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- 10 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
- 150 Blatt Papierzufuhr
- Faxen mit und ohne PC
- ECM-Fehlerkorrektur
- Farbscanner mit bis zu 1.200 x 600 dpi Auflösung
- Scan-to-E-Mail/Bild/Datei/PDF/SharePoint¹



Verbrauchsmaterial:

Toner TN-1050 für ca. 1.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752)

Trommel DR-1050 für ca. 10.000 Seiten

Lieferumfang:

Brother MFC-1910W inkl. Tonerkassette für ca. 700 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752), Trommel, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch (CD-ROM), Netzkabel (integriert), Treiber für Windows, Treiber für Mac und Linux als kostenloser Download unter

<http://support.brother.com/>

Abmessungen und Gewicht:

Mit Karton (B x H x T) 481 x 425 x 436 mm / 10,1 kg

Ohne Karton (B x H x T) 385 x 283 x 340 mm / 8,2 kg

Bei Abbildung des Gerätes zu verwendende Logos:



Irrtümer und Änderungen vorbehalten

¹benötigt Brother Software

Stand: 11.08.2014/dm