

HSM SECURIO B32 - 5,8 mm



Artikelnummer	00000000001821111
EAN	4026631025102
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Arbeitsplatz / Office
Schutzklasse (DIN 66399)	gering
Schnittbreite	5.8 mm
Schnittart	Streifenschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2, O-2, T-2, E-2
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	25-27
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	28-30
Schnittgut	Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	310 mm

Behälter-/Auffangvolumen	82 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	539
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	48 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	500 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	497 x 793 x 398 mm
Gewicht	25,5 kg
Farbe	weiß