

hofe

Kanbanregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 875 mm, Fachlast 100 kg, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228383



hofe Kanbanregal

Anbaufeld

Kanbanregal - Anbaufeld

- Ideal für Lagerbereiche mit hohem Kommissioniersvolumen. Nach dem FIFO-Prinzip wird die zuerst eingelagerte Ware auch als erste wieder entnommen und die Bewegungen des Kommissionierers reduziert. Geeignet für alle Behältertypen und Kartonagen
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 875 mm
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 400 mm
- 4 Ebene(n) mit Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg), ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 17



° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite

- Ebenen mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Neigung	17 °
Regaltyp	Kanbanregal	Abdeckboden	nein
geeignet für (Produkt/Material)	Behälter, Kartonage	Fachböden Gesamt Anzahl	8 Stück
geeignet für (Anwendung)	FIFO-Prinzip	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalsystem	Stecksystem	Fachbreite	1300 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	400 mm
Material	Stahl	Nutzung	beidseitig
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Breite	1310 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Tiefe	875 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	100 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Kombiboden (gerade/schräg)	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Ausstattung	vordere Anschlagkante	Gewicht	94,999 kg

Zubehör

228391		Kombiboden (hinten gerade, vorne schräg) für Kanbanregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm, Ausgestattet mit robuster Abdeckleiste für einen glatten Übergang vom geraden zum schrägen Boden und vorderer Anschlagkante gegen das Herausfallen der Ware, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung